


3M

〈ピッチ:3.0mm〉

● ベルト歯形寸法



● ベルト呼称例

252-3M-9

幅(mm)

タイプ記号

ピッチ周長(mm)

ベルトサイズ一覧表

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
108-3M	108.00	36
120-3M	120.00	40
129-3M	129.00	43
132-3M	132.00	44
135-3M	135.00	45
144-3M	144.00	48
147-3M	147.00	49
150-3M	150.00	50
153-3M	153.00	51
156-3M	156.00	52
159-3M	159.00	53
162-3M	162.00	54
171-3M	171.00	57
174-3M	174.00	58
177-3M	177.00	59
186-3M	186.00	62
192-3M	192.00	64
195-3M	195.00	65
198-3M	198.00	66
201-3M	201.00	67
207-3M	207.00	69
210-3M	210.00	70
225-3M	225.00	75
228-3M	228.00	76
234-3M	234.00	78
240-3M	240.00	80
246-3M	246.00	82
249-3M	249.00	83
252-3M	252.00	84
258-3M	258.00	86
264-3M	264.00	88
270-3M	270.00	90
276-3M	276.00	92
279-3M	279.00	93
285-3M	285.00	95
291-3M	291.00	97
300-3M	300.00	100
303-3M	303.00	101
309-3M	309.00	103
312-3M	312.00	104
318-3M	318.00	106
324-3M	324.00	108
327-3M	327.00	109
330-3M	330.00	110
333-3M	333.00	111

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
336-3M	336.00	112
339-3M	339.00	113
342-3M	342.00	114
351-3M	351.00	117
360-3M	360.00	120
363-3M	363.00	121
375-3M	375.00	125
384-3M	384.00	128
393-3M	393.00	131
396-3M	396.00	132
402-3M	402.00	134
405-3M	405.00	135
420-3M	420.00	140
423-3M	423.00	141
426-3M	426.00	142
432-3M	432.00	144
435-3M	435.00	145
438-3M	438.00	146
441-3M	441.00	147
444-3M	444.00	148
459-3M	459.00	153
462-3M	462.00	154
468-3M	468.00	156
471-3M	471.00	157
477-3M	477.00	159
483-3M	483.00	161
486-3M	486.00	162
501-3M	501.00	167
504-3M	504.00	168
510-3M	510.00	170
513-3M	513.00	171
516-3M	516.00	172
519-3M	519.00	173
537-3M	537.00	179
549-3M	549.00	183
552-3M	552.00	184
564-3M	564.00	188
567-3M	567.00	189
579-3M	579.00	193
597-3M	597.00	199
609-3M	609.00	203
633-3M	633.00	211
639-3M	639.00	213
648-3M	648.00	216
651-3M	651.00	217

呼称	ピッチ周長(mm)	歯数
654-3M	654.00	218
660-3M	660.00	220
666-3M	666.00	222
672-3M	672.00	224
681-3M	681.00	227
687-3M	687.00	229
690-3M	690.00	230
693-3M	693.00	231
699-3M	699.00	233
702-3M	702.00	234
705-3M	705.00	235
723-3M	723.00	241
732-3M	732.00	244
738-3M	738.00	246
750-3M	750.00	250
783-3M	783.00	261
804-3M	804.00	268
825-3M	825.00	275
858-3M	858.00	286
861-3M	861.00	287
873-3M	873.00	291
936-3M	936.00	312
1026-3M	1026.00	342
1038-3M	1038.00	346
1050-3M	1050.00	350
1086-3M	1086.00	362
1110-3M	1110.00	370
1188-3M	1188.00	396
1227-3M	1227.00	409
1260-3M	1260.00	420
1500-3M	1500.00	500
1800-3M	1800.00	600
1890-3M	1890.00	630